



# Kit V3 DTE-Woodpecker ablatore da riunito+manipolo HD-7H,compat. Satelec

Ablatore piezoelettrico built-in DTE, Satelec compatibile, kit completo

## Disponibile su richiesta

COD: AG055S

Categorie: Ablatori da riunito

### **Descrizione**

Il *Kit ablatore da riunito V3 DTE-Woodpecker* e manipolo HD-7H rappresenta una soluzione di alta qualità per studi dentistici che cercano un'attrezzatura affidabile e versatile per la pratica clinica quotidiana.

Grazie alla sua integrazione diretta nella faretra del riunito, questo kit garantisce praticità e rapidità nelle operazioni, eliminando la necessità di ulteriori dispositivi esterni. Il manipolo HD-7H, compatibile con inserti Satelec®, offre una gamma di applicazioni cliniche complete, fin da subito, per chi desidera una soluzione immediata ed efficiente.

## Punti di forza e caratteristiche principali:

- Compatibilità: Il manipolo è compatibile con gli inserti Satelec®, permettendo una vasta gamma di applicazioni, dalle operazioni di pulizia a quelle endodontiche, grazie agli inserti inclusi nel kit.
- **Versatilità**: Questo ablatore si adatta perfettamente ai sistemi integrati dei riuniti odontoiatrici, ottimizzando lo spazio di lavoro e riducendo gli ingombri.
- Accessori inclusi: Il kit comprende 6 inserti compatibili Satelec® (GD1, GD4, GD2, PD1, ED1), 4 lime, una chiave dinamometrica e una chiave endodontica, garantendo così tutto il necessario per iniziare a lavorare.
- **Praticità**: L'inclusione di cablaggio con potenziometro facilita l'installazione e l'uso immediato dell'attrezzatura.

#### Specifiche tecniche:

• Compatibilità inserti: Satelec®

• Compatibilità attacco: Cordone Satelec® LED

• Fibra ottica: No

• Alimentazione: 24VAC



• Frequenza ultrasuoni: 28kHz +/- 3kHz

• Peso manipolo: 58g

• Dimensioni scheda: 74 x 56 x 38 mm

Il Kit V3 DTE-Woodpecker è progettato per ottimizzare l'efficienza del lavoro odontoiatrico, fornendo una soluzione completa e performante per ogni studio dentistico moderno.

Caratteristiche tecniche ablatore riunito V3 DTE-Woodpecker manipolo HD-7H

Caratteristione technolic ablatore flumto vo bile vyodapecker mampolo fib 711	
Compatibilità inserti	Satelec®
Compatibilità attacco	Cordone Satelec® LED
Fibra ottica	No
Alimentazione	24VAC
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	58
Dimensioni scheda (Ixpxh mm)	74 x 56 x 38