


## Kit V3 DTE-Woodpecker ablatore da riunito+manipolo HD-7H,compat. Satelec

Ablatore piezoelettrico built-in DTE, Satelec compatibile, kit completo

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** AG055S

**Categorie:** Ablatori da riunito



### Descrizione

Il *Kit ablatore da riunito V3 DTE-Woodpecker* e manipolo HD-7H rappresenta una soluzione di alta qualità per studi dentistici che cercano un'attrezzatura affidabile e versatile per la pratica clinica quotidiana.

Grazie alla sua integrazione diretta nella faretra del riunito, questo kit garantisce praticità e rapidità nelle operazioni, eliminando la necessità di ulteriori dispositivi esterni. Il manipolo HD-7H, compatibile con inserti Satelec®, offre una gamma di applicazioni cliniche complete, fin da subito, per chi desidera una soluzione immediata ed efficiente.

#### Punti di forza e caratteristiche principali:

- **Compatibilità:** Il manipolo è compatibile con gli inserti Satelec®, permettendo una vasta gamma di applicazioni, dalle operazioni di pulizia a quelle endodontiche, grazie agli inserti inclusi nel kit.
- **Versatilità:** Questo ablatore si adatta perfettamente ai sistemi integrati dei riuniti odontoiatrici, ottimizzando lo spazio di lavoro e riducendo gli ingombri.
- **Accessori inclusi:** Il kit comprende 6 inserti compatibili Satelec® (GD1, GD4, GD2, PD1, ED1), 4 lime, una chiave dinamometrica e una chiave endodontica, garantendo così tutto il necessario per iniziare a lavorare.
- **Praticità:** L'inclusione di cablaggio con potenziometro facilita l'installazione e l'uso immediato dell'attrezzatura.

#### Specifiche tecniche:

- **Compatibilità inserti:** Satelec®
- **Compatibilità attacco:** Cordone Satelec® LED
- **Fibra ottica:** No
- **Alimentazione:** 24VAC



- **Frequenza ultrasuoni:** 28kHz +/- 3kHz
- **Peso manipolo:** 58g
- **Dimensioni scheda:** 74 x 56 x 38 mm

Il Kit V3 DTE-Woodpecker è progettato per ottimizzare l'efficienza del lavoro odontoiatrico, fornendo una soluzione completa e performante per ogni studio dentistico moderno.

#### **Caratteristiche tecniche ablatore riunito V3 DTE-Woodpecker manipolo HD-7H**

Compatibilità inserti	Satelec®
Compatibilità attacco	Cordone Satelec® LED
Fibra ottica	No
Alimentazione	24VAC
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	58
Dimensioni scheda (lpxh mm)	74 x 56 x 38