



## Kit UDS-N3 Woodpecker ablatore da riunito+ manipolo HW-5L led, comp. EMS

Ablatore piezoelettrico built-in Woodpecker, EMS led compatibile, kit completo

**Disponibile**

**COD:** AG046BL

**Categorie:** Ablatori da riunito

### Descrizione

**Kit UDS-N3 Woodpecker ablatore da riunito con manipolo HW-5L LED, compatibile EMS** soluzione all'avanguardia per i professionisti che cercano massima efficienza e facilità d'uso nelle loro attrezzature. Il Kit UDS-N3 Woodpecker, con manipolo a LED HW-5L, è progettato per garantire prestazioni eccellenti e compatibilità con gli inserti EMS®, fornendo tutto il necessario per iniziare subito a operare su una vasta gamma di trattamenti clinici.

Questo ablatore da riunito si distingue per la sua praticità e versatilità, rendendo le operazioni di pulizia e trattamento dentale estremamente semplici e rapide. Grazie al manipolo dotato di illuminazione LED, il professionista può contare su una visibilità ottimale, migliorando la precisione durante le procedure. La compatibilità con una vasta gamma di inserti EMS® lo rende adatto a diverse esigenze cliniche, dall'igiene alla chirurgia parodontale e endodontica

#### Punti di forza e caratteristiche principali:

- **Manipolo con LED:** illuminazione integrata per una visibilità ottimale durante il trattamento.
- **Compatibilità EMS®:** il sistema è compatibile con una vasta gamma di inserti EMS®, inclusi nella dotazione.
- **Prestazioni stabili:** l'ultrasuono a 28kHz garantisce un'azione precisa e costante.
- **Design ergonomico:** il manipolo pesa solo 45g, riducendo l'affaticamento dell'operatore.
- **Kit completo:** fornito con scheda elettrica, cordone e potenziometro, oltre a 6 inserti e strumenti dedicati per endodonzia.

#### Specifiche tecniche:

- **Compatibilità inserti:** EMS®.
- **Compatibilità attacco:** cordone EMS® LED.



- **Fibra ottica:** integrata per manipoli a LED.
- **Alimentazione:** 24VAC.
- **Frequenza ultrasuoni:** 28kHz +/- 3kHz.
- **Peso manipolo:** 45g.
- **Dimensioni scheda:** 75 x 56 x 37 mm.

Questo kit rappresenta una soluzione completa per i professionisti alla ricerca di un ablatore da riunito con elevate performance e compatibilità, pensato per migliorare l'efficienza clinica e garantire risultati eccellenti in ogni applicazione.

#### **Caratteristiche tecniche UDS-N3 Woodpecker ablatore riunito manipolo HW-5L.**

Compatibilità inserti	Ems®
Compatibilità attacco	Cordone Ems® LED
Fibra ottica	•
Alimentazione	24VAC
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	45
Dimensioni scheda (lpxh mm)	75 x 56 x 37