



Kit UDS-N3 Woodpecker ablatore da riunito+ manipolo HW-5L led, comp. EMS

Ablatore piezoelettrico built-in Woodpecker, EMS led compatibile, kit completo

Disponibile su richiesta

COD: AG046BL

Categorie: Ablatori da riunito

Descrizione

Kit UDS-N3 Woodpecker ablatore da riunito con manipolo HW-5L LED, compatibile EMS soluzione all'avanguardia per i professionisti che cercano massima efficienza e facilità d'uso nelle loro attrezzature. Il Kit UDS-N3 Woodpecker, con manipolo a LED HW-5L, è progettato per garantire prestazioni eccellenti e compatibilità con gli inserti EMS®, fornendo tutto il necessario per iniziare subito a operare su una vasta gamma di trattamenti clinici.

Questo ablatore da riunito si distingue per la sua praticità e versatilità, rendendo le operazioni di pulizia e trattamento dentale estremamente semplici e rapide. Grazie al manipolo dotato di illuminazione LED, il professionista può contare su una visibilità ottimale, migliorando la precisione durante le procedure. La compatibilità con una vasta gamma di inserti EMS® lo rende adatto a diverse esigenze cliniche, dall'igiene alla chirurgia parodontale e endodontica.

Punti di forza e caratteristiche principali:

- **Manipolo con LED:** illuminazione integrata per una visibilità ottimale durante il trattamento.
- **Compatibilità EMS®:** il sistema è compatibile con una vasta gamma di inserti EMS®, inclusi nella dotazione.
- **Prestazioni stabili:** l'ultrasuono a 28kHz garantisce un'azione precisa e costante.
- **Design ergonomico:** il manipolo pesa solo 45g, riducendo l'affaticamento dell'operatore.
- **Kit completo:** fornito con scheda elettrica, cordone e potenziometro, oltre a 6 inserti e strumenti dedicati per endodonzia.

Specifiche tecniche:

- **Compatibilità inserti:** EMS®.
- **Compatibilità attacco:** cordone EMS® LED.



- **Fibra ottica:** integrata per manipoli a LED.
- **Alimentazione:** 24VAC.
- **Frequenza ultrasuoni:** 28kHz +/- 3kHz.
- **Peso manipolo:** 45g.
- **Dimensioni scheda:** 75 x 56 x 37 mm.

Questo kit rappresenta una soluzione completa per i professionisti alla ricerca di un ablatore da riunito con elevate performance e compatibilità, pensato per migliorare l'efficienza clinica e garantire risultati eccellenti in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche UDS-N3 Woodpecker ablatore riunito manipolo HW-5L.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Compatibilità inserti | Ems® |
| Compatibilità attacco | Cordone Ems® LED |
| Fibra ottica | • |
| Alimentazione | 24VAC |
| Frequenza ultrasuoni | 28kHz +/- 3kHz |
| Peso manipolo (gr) | 45 |
| Dimensioni scheda (lpxh mm) | 75 x 56 x 37 |