



## Ablatore U6 LED Woodpecker, compatibile EMS

Ablatore piezoelettrico da banco Woodpecker, led, manipolo e inserti EMS compatibili

**Disponibile**

**COD:** AR602FO

**Categorie:** Ablatori da banco

### Descrizione

---

L'Ablatore U6 LED Woodpecker rappresenta l'ultima evoluzione nell'ablazione ultrasonica, offrendo comfort e prestazioni elevate per una varietà di trattamenti odontoiatrici.

Questo ablatore ultrasonico è ideale per la rimozione di placca sopragengivale e sottogengivale, nonché per trattamenti endodontici, garantendo risultati precisi e affidabili. Grazie al sistema di controllo a microcomputer e alla funzione di tracciamento automatico della frequenza, le prestazioni rimangono stabili anche durante le procedure più complesse.

#### Punti di forza e caratteristiche:

- **NO PAIN Technology:** Tecnologia a onda sinusoidale che garantisce un'uscita di potenza delicata, offrendo un livello di comfort paragonabile a dispositivi di fascia alta.
- **Sistema touch smart:** Il sistema di controllo touch semplifica l'uso e assicura un'interazione più intuitiva.
- **Trattamenti canalari:** Grazie a una vibrazione ottimizzata delle punte e al feedback negativo intelligente, offre un'esperienza più confortevole durante i trattamenti canalari.
- **Materiali di qualità:** Il sistema idrico utilizza materiali anti-rotazione per garantire l'applicazione di tutte le soluzioni cliniche, mentre la nuova tecnica di sigillatura del manipolo assicura un'uscita di potenza morbida e stabile.
- **Schermo sensibile e impermeabile:** Il design touch screen impermeabile può essere protetto con una pellicola per evitare infezioni crociate.

**Indicato per:** Il Woodpecker U6 LED è particolarmente adatto a dentisti che necessitano di un dispositivo versatile per l'ablazione ultrasonica e i trattamenti endodontici, offrendo un livello di comfort elevato per il paziente.



**Acquista da Tecnomed Italia l'Ablatore U6 LED di Woodpecker e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità per i trattamenti odontoiatrici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni DTE-Woodpecker, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.**

**Specifiche tecniche Ablatore U6 LED Woodpecker:**

- Alimentazione unità principale: 24V, 50Hz
- Pressione dell'acqua: 0,01MPa – 0,5MPa
- Frequenza: 28KHz + 3KHz
- Peso unità principale: 628g
- Dimensioni: 175 x 144 x 77mm