



Applicazione a parete per la linea Esa Line

Applicazione a parete per Esalight - Esalight2 e/o Esacam,
230Vac/12-24Vac

Disponibile

COD: DE6.3145

Categorie: Applicazioni lampade

Descrizione

Applicazione a parete linea Esa Line

Le applicazioni per lampade odontoiatriche sono adatte ad ospitare tutti i tipi di lampade con perno innesto del braccio pantografato a riunito del diametro di 35 millimetri.

L'alimentazione in uscita di 12/24 vac rende il prodotto compatibile con la maggior parte della lampade in commercio.