



Applicazione a pavimento per la linea Esa Line

Applicazione a pavimento per per Esalight - Esalight2 e/o Esacam, 230Vac/12-24Vac

Disponibile su richiesta

COD: DE6.3180

Categorie: Applicazioni lampade

Descrizione

Applicazione a pavimento per la linea Esa Line.

Le applicazioni per lampade odontoiatriche sono adatte ad ospitare tutti i tipi di lampade con perno innesto del braccio pantografato a riunito del diametro di 35 millimetri.

L'alimentazione in uscita di 12/24vac rende il prodotto compatibile con la maggior parte della lampade in commercio.