



Applicazione a soffitto per la linea Esa Line, palo 1450mm

Applicazione a soffitto per Esalight - Esalight2 e/o Esacam, palo 1450mm per soffitto da 2,7 a 3 metri, 230Vac/12-24Vac

Disponibile

COD: DE6.3133

Categorie: Applicazioni lampade

Descrizione

Applicazione a soffitto per la linea EsaLine, palo 1450mm

Le applicazioni per lampade odontoiatriche sono adatte ad ospitare tutti i tipi di lampade con perno innesto del braccio pantografato a riunito del diametro di 35 millimetri.

L'alimentazione in uscita di 12/24vac rende il prodotto compatibile con la maggior parte della lampade in commercio.

Le applicazioni a soffitto sono adatte per soffitti alti da 2700 mm a 3500 mm.