



## Applicazione a soffitto per la linea Esa Line, palo 1800mm

Applicazione a soffitto per Esalight - Esalight2 e/o Esacam, palo 1800mm per soffitto da 3,1 a 3,4 metri, 230Vac/12-24Vac

**Disponibile**

**COD:** DE6.3160

**Categorie:** Applicazioni lampade

### Descrizione

---

Applicazione a soffitto per la linea Esa Line palo 1800mm.

Le applicazioni per lampade odontoiatriche sono adatte ad ospitare tutti i tipi di lampade con perno innesto del braccio pantografato a riunito del diametro di 35 millimetri.

L'alimentazione in uscita di 12/24vac rende il prodotto compatibile con la maggior parte della lampade in commercio.

Le applicazioni a soffitto sono adatte per soffitti alti da 2700 mm a 3500 mm.