



## Aspiratore anello semi-umido VAX, 1 riunito, con centralina

Aspiratore VAX 300-450W 230V per 1 riunito, anello semi-umido, con centralina.

**Disponibile**

**COD:** DEJ300

**Categorie:** Anello semi-umido

### Descrizione

L'**aspiratore ad anello semi-umido per 1 riunito VAX** è progettato per garantire prestazioni stabili e affidabili nelle operazioni quotidiane dello studio odontoiatrico. La tecnologia a **circuito semi-umido** ottimizza la gestione dei fluidi e favorisce un ambiente di lavoro sicuro e igienico.

**Efficienza costante e affidabilità operativa.**

Il sistema mantiene un flusso di aspirazione uniforme anche durante utilizzi prolungati, contribuendo al controllo di aerosol, liquidi e particolato e migliorando la qualità del campo operatorio.

**Progettazione per funzionamento continuo.**

La struttura meccanica è studiata per un'erogazione fluida e silenziosa, con vibrazioni contenute e stabilità di performance che supportano procedure prolungate senza interruzioni.

**Installazione semplice e manutenzione ridotta.**

L'architettura compatta facilita il posizionamento in spazi tecnici ridotti. L'accesso diretto ai componenti semplifica le operazioni di pulizia e manutenzione programmata, riducendo i fermi operativi.

**Caratteristiche tecniche Aspiratore anello semi-umido 1 riunito con centralina:**

Tipologia	semi-umido
Riuniti serviti	1
Centralino	Si
Carenato	inferiore



Scarico acque	vaso scarico continuo
Rumorosità (db)	?60
Recupero Amalgama	optional
Potenza (Watt)	450
Depressione (mBar)	170
Portata (l/min)	300
Alimentazione (Volt/Hz)	AC230/50
Peso (Kg)	22
Dimensioni (lpxh)mm	370 x 310 x 580
Garanzia	24 mesi
Certificazione	CE MDR