

Aspiratore anello umido VAX, 1-4 riuniti, Smart Control Technology



Aspiratore dentale VAX, 1200-1450W 230V per 1-4 riuniti, anello umido, con smart control technology.

Disponibile

COD: DEJ1200IN

Categorie: Anello umido

Descrizione

Aspiratore dentale 1-4 riuniti con Smart Control Technology.

Sistemi di Aspirazione ad Anello Umido VAX: Efficienza e Convenienza per il Tuo Studio Dentistico

I sistemi di aspirazione ad anello umido VAX offrono una soluzione affidabile, economica e performante per studi dentistici di ogni dimensione. Progettati per garantire un'aspirazione continua e potente, i sistemi VAX rappresentano un'ottima scelta per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo senza rinunciare all'efficienza operativa.

Caratteristiche dei Sistemi di Aspirazione ad Anello Umido VAX:

- **Aspirazione Efficiente e Affidabile:** I sistemi VAX garantiscono una potenza di aspirazione costante durante l'uso quotidiano, assicurando un ambiente di lavoro pulito e sicuro.
- **Design Robusto e Facile da Gestire:** Realizzati con materiali di qualità, i sistemi VAX sono progettati per durare, offrendo un'installazione semplice e una manutenzione ridotta al minimo.
- **Rapporto Qualità/Prezzo:** VAX combina prestazioni affidabili a un prezzo competitivo, rendendolo ideale per studi dentistici che cercano un sistema funzionale e conveniente.

Perché Scegliere i Sistemi di Aspirazione ad Anello Umido VAX?

Pur mantenendo un prezzo competitivo, VAX offre una tecnologia di aspirazione che soddisfa le esigenze degli studi dentistici, migliorando l'efficienza senza compromessi. È una soluzione pratica per chi cerca una qualità di aspirazione sicura e duratura.

Scegli i sistemi di aspirazione ad anello umido VAX per un'aspirazione efficiente e un investimento intelligente. Scopri come VAX può migliorare il tuo lavoro quotidiano, offrendoti una tecnologia di aspirazione su cui puoi fare affidamento,



senza pesare sul tuo budget. Con VAX, porti nel tuo studio un prodotto di qualità che non delude, a un prezzo accessibile.

Caratteristiche tecniche Aspiratore dentale 1-4 riuniti:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tipologia | umido |
| Riuniti serviti | 1/4 |
| Centralino | Si-inverter |
| Carenato | no |
| Scarico acque | centrifugo |
| Rumorosità (db) | ?57 |
| Recupero Amalgama | optional |
| Potenza (Watt) | 1450 |
| Depressione (mBar) | 180 |
| Portata (l/min) | 1800 |
| Alimentazione (Volt/Hz) | AC230/50 |
| Peso (Kg) | 42 |
| Dimensioni (lpxh)mm | 580 x 450 x 530 |
| Garanzia | 24 mesi |
| Certificazione | CE MDR |