



Compressore a secco, 1 riunito, 70 lt/min senza essiccatore, portatile

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 1 riunito, serbatoio 4lt, aria resa 70 lt/min, senza essiccatore, portatile

Spedizione prevista in 60 giorni

COD: 70TCV

Categorie: Senza essiccatore

Descrizione

Compressore medicale 1 riunito portatile – Silenzioso, Compatto e Affidabile per Studi Dentistici

Il **Tecnomed Silent** è un **compressore a secco per 1 riunito**, con portata d'aria di **70 lt/min**, ideale per studi dentistici, ambulatori e applicazioni mobili che richiedono una sorgente d'aria pulita, silenziosa e facilmente trasportabile. La sua configurazione **senza essiccatore** e la **tecnologia oil-free** garantiscono praticità, igiene e affidabilità nel tempo.

Design Portatile e Versatile

Grazie alla struttura compatta e al peso contenuto, può essere collocato anche in spazi ridotti o spostato facilmente tra diverse postazioni di lavoro. Una soluzione pratica per studi dentistici mobili, cliniche temporanee o ambienti con necessità di flessibilità operativa.

Funzionamento Silenzioso

Il sistema insonorizzato riduce sensibilmente il livello di rumore, offrendo un ambiente di lavoro confortevole e tranquillo. Questo consente di mantenere la concentrazione dell'operatore e garantisce un'esperienza più serena per il paziente.

Aria Pura e Tecnologia Oil-Free

La **testata oil-free**, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, assicura un'erogazione d'aria asciutta e priva di residui oleosi. L'assenza di olio riduce la manutenzione e garantisce aria sempre pulita e sicura per le apparecchiature odontoiatriche.

Senza Essiccatore, con Massima Efficienza



La configurazione **senza essiccatore** è adatta per utilizzi standard o temporanei, dove non è richiesta la deumidificazione aggiuntiva. Il compressore mantiene un flusso costante e affidabile di 70 lt/min, assicurando prestazioni stabili e consumi contenuti.

Caratteristiche tecniche Compressore medicale 1 riunito portatile.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Riuniti serviti | 1 |
| Aria resa | 70 litri/min |
| Aria aspirata | 115 litri |
| Capacità serbatoio | 4 litri |
| A secco | • |
| Con essiccatore | no |
| Carenato | • |
| Motori bicilindrici | 1 |
| Potenza | 550 Watt |
| Rumorosità | 48 db |
| Pressione d'esercizio | 5,5-8 Bar |
| Alimentazione | 220/240V-50/60 Hz |
| Garanzia | 24 mesi |