



## Compressore a secco, 2 riuniti, 140lt/min senza essiccatore

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 2 riuniti, serbatoio 38lt, aria resa 140 lt/min, senza essiccatore

**Disponibile**

**COD:** 240TOV

**Categorie:** Senza essiccatore

### Descrizione

---

#### Compressore medicale 2 riuniti – Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche

Questo modello della linea **Tecnomed Silent** è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura a due riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

#### Funzionamento Silenzioso e Confortevole

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

#### Aria Pura e Tecnologia Oil-Free

La **testata completamente oil-free**, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

#### Resistenza e Lunga Durata

Il serbatoio è sottoposto a **anodizzazione dura** e dotato di **rivestimento interno anti-corrosione**, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

#### Affidabilità per Studi Moderni



Silenzioso ed efficiente, **Tecnomed Silent** è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e prestazioni costanti, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medica.

#### **Caratteristiche tecniche Compressore medicale per 2 riuniti.**

Riuniti serviti	2
Aria resa	140 litri/min
Aria aspirata	230 litri
Capacità serbatoio	38 litri
A secco	•
Con essiccatore	No
Carenato	
Motori bicilindrici	1
Potenza	1100 Watt
Rumorosità	52 db
Pressione d'esercizio	5,5-8 Bar
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz
Peso	34 kg
Misure	450 x 450 x 750 mm
Garanzia	24 mesi
Certificazione	CE