

Conduttivimetro lcd con valvola acqua stop e flow switch.



Conduttivimetro lcd per rilevamento automatico qualità dell'acqua, blocca l'erogazione in caso le resine non siano efficaci.

Disponibile

COD: DCV22LC

Categorie: Demineralizzatori

Descrizione

Conduttivimetro lcd con valvola acqua stop e flow switch.

Il demineralizzatore puo? essere dotato di un conduttivimetro che rileva automaticamente la qualita? dell'acqua e blocca l'erogazione, nel caso in cui le resine non siano piu? efficaci.

Una volta esaurite, le resine possono essere sostituite in modo semplice dagli operatori.

Se si desidera tenere costantemente sotto controllo la qualita? dell'acqua demineralizzata prodotta e bloccare il flusso nel caso in cui fosse di scarsa qualita?, e? possibile integrare al demineralizzatore il conduttivimetro con display LCD.

Attraverso i dip switch posti all'interno del pannello e? possibile impostare la soglia massima dei microsiemens desiderati, da 10 a 400 ?S (impostazione di fabbrica 30 ?S).

Un'elettrovalvola blocca il flusso dell'acqua in uscita qualora superasse il valore impostato.