



Contrangolo verde Ivory Silk Line 2:1 fibrato, spray, testina comp. Kavo

Contrangolo verde Ivory Silk Line 2:1 con fibra ottica, attacco Intramatic, spray interno, testina compatibile Kavo

Disponibile

COD: SL421L

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Il **contrangolo verde Ivory Silk Line 2:1 fibrato compatibile KaVo** è pensato per i professionisti che cercano uno strumento per profilassi capace di combinare precisione, comfort e qualità operativa in ogni trattamento.

La **trasmissione riduttrice 2:1** consente un controllo efficace durante l'utilizzo, mentre la presenza della **fibra ottica** migliora la visibilità del campo di lavoro, rendendo lo strumento adatto alle procedure che richiedono accuratezza e stabilità.

Progettato con il meglio della microtecnologia, questo contrangolo offre prestazioni elevate e una gestione più efficiente della strumentazione. La **testina estraibile** permette infatti di utilizzare teste diverse, sia normali sia riduttrici, con un unico corpo contrangolo, contribuendo a ottimizzare i costi di investimento.

La **testina di dimensioni ridotte** facilita l'accesso anche alle aree più sensibili e difficili da raggiungere, migliorando il controllo operativo durante la profilassi.

Il conduttore di luce in materiale vetroso ad elevato grado di purezza riduce l'indice di rifrazione e garantisce un'illuminazione brillante, uniforme e priva di zone d'ombra, per un campo di lavoro sempre chiaro.

Gli organi meccanici di trasmissione sono progettati con una soglia di tolleranza estremamente bassa, così da trasferire la potenza del micromotore senza dispersioni di energia e senza emissione di rumore o vibrazioni.

Elegante, preciso e funzionale, il **contrangolo verde Ivory Silk Line 2:1 fibrato compatibile KaVo** rappresenta una soluzione professionale per migliorare efficienza, visibilità e qualità del lavoro clinico quotidiano.

Caratteristiche tecniche:



Testina Estraibile	SI
Fibra ottica	SI
Intensità della Luce	Superiore a 40.000 Lux
Trasmissione	2:1
Cuscinetti del rotore	In Ceramica
Indicazioni	Profilassi
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push
Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal
Velocità di rotazione	20.000
Rotazione della testa	NO
Diametro della testa	9.5mm
Altezza della testa	11.6mm
Diametro della fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della fresa	21.95mm
Peso	79gr
Autoclavabile	SI
Tipo di lubrificazione	Olio