



## **Cordone per micromotore Fona bl motor 1600 mm free- rotazione-compatib.**

Cordone per micromotore, 1600mm free, compatibile Fona BL Motor, con rotazione, colore grigio chiaro.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** PC233F

**Categorie:** Micromotori elettrici

### **Descrizione**

---

Cordone per micromotore 1600mm compatibile Fona BL Motor. Modello “free” con rotazione, ideale per una connessione stabile e fluida. Colore grigio chiaro.