

Cuscinetto bassa velocità 2,5x8x4 acier, ZZ



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 2.5x8x4mm, liscio, gabbia in acciaio, chiuso su entrambi i lati, sfere in acciaio.

Disponibile

COD: HM249

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità, 2.5x8x4mm, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 4mm, diametro interno 2.5mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Garanzia 12 mesi