



Cuscinetto bassa velocità 2x6x2,3 acciaio, ZZ, GRW serie D

Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2x6x2.3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand GRW, compatibile con KaVo.

Disponibile

COD: K220158G

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio manipolo bassa velocità, 2x6x2.3mm, GRW, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- KaVo INTRA K-LUX 192: lato brush
- KaVo INTRA K-LUX 190/F – 196: lato brush
- KaVo INTRA K-LUX 200/F: lato brush

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.3mm, diametro interno 2mm, diametro esterno 6mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand GRW
- Garanzia 12 mesi