

Cuscinetto bassa velocità 3.175×7.938×3.571mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manopola bassa velocità, dimensioni 3.175×7.938×3.571mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con Bien-Air.

Disponibile

COD: CM399

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manopola bassa velocità, 3.175×7.938×3.571mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manopoli

- Bien-Air MC2: lato puller

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 3.571mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 7.938mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi