



Cuscinetto bassa velocità 3x8x4mm liscio, sfere acciaio, GRW

Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3x8x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand GRW, compatibile con Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM325G

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 3x8x4mm, GRW, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Tecnomed Italia MJ457L – GCOMM ST40I/L: lato puller e lato brush

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 4mm, diametro interno 3mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand GRW
- Garanzia 12 mesi