


## Cuscinetto bassa velocità 3x8x4mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 3x8x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con Tecnomed Italia.

**Disponibile**

**COD:** CM325

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità, 3x8x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Compatibilità manipoli

- Tecnomed Italia MJ457L – GCOMM ST40I/L: lato puller e lato brush

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 4mm, diametro interno 3mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi