

## Cuscinetto bassa velocità 5x8x3 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x8x3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con KaVo.

**Disponibile**

**COD:** CM530

**Categorie:** Diametro interno 4-5

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 5x8x3mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Compatibilità manipoli

- KaVo INTRA K-LUX 200/F: lato puller

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 3mm, diametro interno 5mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi