



Distillatore elettrico Tecnostill, pvc e inox, 1.5lt/h, con accessori

Distillatore elettrico Tecnostill, esterno in pvc e vasca in inox, distilla 1.5lt/h completo di accessori

Spedizione prevista in 30 giorni

COD: DEA05Q

Categorie: Distillatori

Descrizione

Tecnostil distillatore d'acqua – Produzione rapida di acqua distillata pura per uso medico e odontoiatrico

Il distillatore d'acqua **Tecnostil** è progettato per generare acqua distillata pura tramite ebollizione e ricondensazione forzata. Ideale per studi medici e odontoiatrici, garantisce una fornitura costante e sicura di acqua priva di impurità.

Prestazioni affidabili e praticità d'uso

Grazie alla sua efficienza, Tecnostil produce fino a **1.5 litri di acqua distillata all'ora**, assicurando la disponibilità immediata di liquido sterile per ogni applicazione clinica. Il **timer di spegnimento automatico** interviene in caso di esaurimento dell'acqua, evitando sprechi ed estendendo la durata del dispositivo.

Struttura resistente e design funzionale

L'esterno in **PVC bianco** offre una finitura elegante e facilmente pulibile, mentre la **vasca interna in acciaio inox** garantisce massima igiene, resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.

Semplicità di installazione e manutenzione

Tecnostil è immediatamente pronto all'uso: basta collegarlo alla rete elettrica per iniziare la produzione di acqua distillata, senza bisogno di interventi tecnici o configurazioni complesse.

Componenti Distillatore Tecnostil pvc-inox DEA05Q:

- Distillatore
- Serbatoio
- Tappo serbatoio
- Filtro carboni
- Acido citrico
- Cavo alimentazione

Tabella comparativa distillatori Tecnostil:

| Codice articolo | DEA05Q | DEA05QX |
|-------------------------------------|---|---|
| Termostato di sicurezza spegnimento | 160 °C Automatico ad esaurimento acqua | 160 °C Automatico ad esaurimento acqua o a tempo |
| Capacità di distillazione L/h | 1 | 1 |
| Materiale esterno | Pvc bianco | Inox |
| Materiale vasca | Inox | Inox |
| Regolazione della temperatura | | • |
| Display | | • |
| Alimentazione | 230 vac | 230 vac |
| Dimensioni (con serbatoio) mm | 375x385 | 375x385 |
| Peso Kg | 3,5 | 3,5 |
| Garanzia | 24 mesi | 24 mesi |