



## Illuminatore FALKOLED 5700K°, 24.000 LUX, cavo usb 2mt, per telecamere

Illuminatore FALKOLED 5700K°, accensione e regolazione touch, potenza massima 24.000 LUX, spot tondo, lunghezza cavo USB 2mt, attacco universale telecamere 1/4-20 UNC

**Disponibile**

**COD:** IL902HU

**Categorie:** Illuminatori LED

### Descrizione

---

#### FALKOLED – Illuminatore Universale per Telecamere

Quando si tratta di acquisire immagini o video di alta qualità, la giusta illuminazione è cruciale. L'illuminatore IL902HU è compatibile con telecamere dotate di supporto a passo fotografico 1/4-20 UNC e offre un'illuminazione circolare stabile di 24.000 lux a 5700 K°. Questa temperatura colore simula la luce naturale, creando condizioni ideali per ottenere immagini nitide e prive di ombre, essenziali per catturare ogni dettaglio durante procedure mediche o chirurgiche.

Grazie al touch pad adesivo, l'utente può facilmente gestire accensione e regolazione dell'intensità luminosa, garantendo un controllo preciso della luce in ogni situazione. L'illuminazione stabile e omogenea è indispensabile per evitare riflessi e migliorare la visibilità del campo di lavoro, sia durante le operazioni dal vivo che nelle riprese video. La corretta esposizione e distribuzione della luce sono fondamentali per evitare ombre che potrebbero alterare la percezione dei dettagli, garantendo una migliore qualità visiva e maggiore sicurezza.

Con alimentazione USB e un cavo lungo 2 metri, l'IL902HU offre praticità e versatilità in ogni contesto di utilizzo.

#### Caratteristiche tecniche:

- Compatibile con telecamere tramite supporto a passo fotografico 1/4-20 UNC.
- Spot circolare con intensità luminosa di 24.000 lux.
- Temperatura colore di 5700 K° per una luce omogenea e naturale.
- Accensione e regolazione dell'intensità luminosa tramite touch pad adesivo.
- Alimentazione USB 5VDC con cavo lungo 2 metri.
- Illuminazione stabile e omogenea per migliorare la qualità di immagini e video.



### Specifiche tecniche FALKOLED – Illuminatore Universale per Telecamere:

Modello	IL902HU
Applicazione	OKKIO HDMI (FINO AL 06-24) / CAMERA GENERICA
Tipo di aggancio del LED	VITE 1/4-20 UNC
Filtro Antipolimerizzazione	Si
Intensità Regolabile	TOUCHPAD
Intensità Massima (LUX)	24000
Colore Temperatura (K)	5700
CRI	> 80
Forma dello Spot	CIRCOLARE
Dimensione dello Spot a 250 mm	8 CM
Connettore Alimentazione	USB-A
Alimentazione	5VDC
Assorbimento (mA)	500
Lunghezza Cavo (mt)	2
Batteria	/
Peso (g)	10
Dimensioni (mm D x L)	18 x 38