



Illuminatore FALKOLED 5700K°,32.000LUX, cavo usb 1,5mt, clip universale

Illuminatore FALKOLED 5700K°, accensione e regolazione touch, potenza massima 32.000 LUX, spot rettangolare, lunghezza cavo usb 1,5mt, con clip universale

Disponibile

COD: IL903F

Categorie: Accessori e ricambi

Descrizione

IL903F – Illuminatore per visore FALKO Wired con Clip universale.

L'illuminazione adeguata è essenziale per garantire una visione chiara e senza compromessi durante le attività cliniche o chirurgiche.

L'illuminatore IL903F, progettato per caschetti FALKO wired, offre una soluzione versatile grazie alla sua clip universale, che consente di applicarlo non solo al caschetto, ma anche a occhiali ingrandenti e altri dispositivi. Il suo spot rettangolare da 32.000 lux e la luce naturale di 5700 K° creano un campo visivo privo di ombre, migliorando la precisione del lavoro.

Grazie all'accensione e alla regolazione dell'intensità luminosa tramite un comodo touch pad con velcro adesivo, l'utente può facilmente adattare la luce in base alle proprie esigenze operative. L'utilizzo di una luce con temperatura colore di 5700 K° simula la luce naturale, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando la concentrazione durante procedure prolungate.

La qualità della luce è fondamentale per distinguere chiaramente i dettagli più fini, permettendo così di lavorare con maggiore accuratezza e sicurezza. La praticità della clip universale rende l'IL903F un dispositivo versatile, utilizzabile su diversi supporti, sempre alimentato tramite USB per la massima flessibilità operativa.

Caratteristiche tecniche:

- Clip universale applicabile a caschetti, occhiali ingrandenti e altri supporti.
- Luce a spot rettangolare con intensità luminosa di 32.000 lux.
- Temperatura colore di 5700 K° per una luce naturale e priva di ombre.
- Alimentazione tramite USB.
- Accensione e regolazione dell'intensità luminosa tramite touch pad con velcro adesivo.
- Progettato per garantire una visione chiara e dettagliata senza affaticamento visivo.

Specifiche tecniche IL903F Illuminatore visore FALKO Wired.

Modello	IL903F
Applicazione	FALKO WIRED / OCCHIALI GENERICI
Tipo di aggancio del LED	FORCELLA 3 mm CON FORO 2,5 mm / CLIP
Filtro Antipolimerizzazione	Si
Intensità Regolabile	TOUCHPAD
Intensità Massima (LUX)	32000
Colore Temperatura (K)	5700
CRI	> 80
Forma dello Spot	RETTANGOLARE
Dimensione dello Spot a 250 mm	7X7 CM
Connettore Alimentazione	USB-A
Alimentazione	5VDC
Assorbimento (mA)	500
Lunghezza Cavo (mt)	1,5
Batteria	/
Peso (g)	8
Dimensioni (mm D x L)	16 x 18