



## Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker, 1100 mW/cm<sup>2</sup>, cordless

Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker, 1100 mW/cm<sup>2</sup>, cordless, 4 tempi di solidificazione

**Disponibile**

**COD:** PP630L

**Categorie:** Cordless

### Descrizione

**Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker: polimerizzazione rapida e precisa per restauri dentali di alta qualità.**

La LED-B Woodpecker è una lampada fotopolimerizzante cordless che assicura una polimerizzazione veloce e uniforme dei compositi dentali, grazie alla sua tecnologia avanzata che mantiene costante la potenza luminosa senza surriscaldare. Ideale per studi odontoiatrici che cercano efficienza e affidabilità nei trattamenti.

#### Caratteristiche principali:

- **Ergonomia e comfort:** Il design simile a un manipolo offre un'ottima ergonomia, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento. La presa confortevole facilita la precisione durante il lavoro.
- **Controllo intuitivo:** Grazie al pannello di controllo intuitivo, puoi selezionare facilmente tra i quattro tempi di polimerizzazione disponibili: 5, 10, 15 e 20 secondi.
- **Sicurezza e praticità:** Il puntale a fibra ottica in vetro nero è autoclavabile a 135°C, garantendo massima igiene. La batteria senza effetto memoria assicura lunga durata e affidabilità.
- **Verifica dell'efficienza:** Con il tester incluso, puoi controllare la corretta funzionalità della lampada per una polimerizzazione ottimale.

#### Specifiche tecniche:

- Intensità luminosa: 1100 mW/cm<sup>2</sup>
- Tempi di polimerizzazione: 5, 10, 15, 20 secondi
- Autoclavabilità del puntale: fino a 135°C
- Alimentazione: batteria senza effetto memoria



- Dotazione: Manipolo, basamento, puntale da 8 mm, schermo antiriflesso, alimentatore di rete, tester

La LED-B Woodpecker è la scelta ideale per i professionisti che cercano prestazioni elevate e affidabilità nel loro lavoro quotidiano.

**Acquista da Tecnomed Italia i prodotti DTE-Woodpecker, ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le lampade polimerizzatrici più avanzate sul mercato, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.**

#### **Specifiche tecniche Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker 1100 mW/cm<sup>2</sup>.**

Sorgente di luce	5W potenza LED
Lunghezza d'onda	420-490 nm
Intensità luminosa programma	1000 mW/cm <sup>2</sup> +/-10%
Dimensioni manipolo	31 x 34 x 260 mm
Peso manipolo	110 gr.
Garanzia	24 mesi