



# Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker, 1100 mW/cm2, cordless

Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker, 1100 mW/cm2, cordless, 4 tempi di solidificazione

### **Disponibile**

COD: PP630L

Categorie: Cordless

#### Descrizione

Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker: polimerizzazione rapida e precisa per restauri dentali di alta qualità.

La LED-B Woodpecker è una lampada fotopolimerizzante cordless che assicura una polimerizzazione veloce e uniforme dei compositi dentali, grazie alla sua tecnologia avanzata che mantiene costante la potenza luminosa senza surriscaldare. Ideale per studi odontoiatrici che cercano efficienza e affidabilità nei trattamenti.

#### Caratteristiche principali:

- **Ergonomia e comfort**: Il design simile a un manipolo offre un'ottima ergonomia, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento. La presa confortevole facilita la precisione durante il lavoro.
- **Controllo intuitivo**: Grazie al pannello di controllo intuitivo, puoi selezionare facilmente tra i quattro tempi di polimerizzazione disponibili: 5, 10, 15 e 20 secondi.
- Sicurezza e praticità: Il puntale a fibra ottica in vetro nero è autoclavabile a 135°C, garantendo massima igiene. La batteria senza effetto memoria assicura lunga durata e affidabilità.
- Verifica dell'efficienza: Con il tester incluso, puoi controllare la corretta funzionalità della lampada per una polimerizzazione ottimale.

# Specifiche tecniche:

Intensità luminosa: 1100 mW/cm²

• Tempi di polimerizzazione: 5, 10, 15, 20 secondi

Autoclavabilità del puntale: fino a 135°C

• Alimentazione: batteria senza effetto memoria



• Dotazione: Manipolo, basamento, puntale da 8 mm, schermo antiriflesso, alimentatore di rete, tester

La LED-B Woodpecker è la scelta ideale per i professionisti che cercano prestazioni elevate e affidabilità nel loro lavoro quotidiano.

Acquista da Tecnomed Italia i prodotti DTE-Woodpecker, ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le lampade polimerizzatrici più avanzate sul mercato, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

## Specifiche tecniche Lampada fotopolimerizzante LED-B Woodpecker 1100 mW/cm2.

Sorgente di luce	5W potenza LED
Lunghezza d'onda	420-490 nm
Intensita? luminosa programma	1000 mW/cm2 +/-10%
Dimensioni manipolo	31 x 34 x 260 mm
Peso manipolo	110 gr.
Garanzia	24 mesi