



# Lampada fotopolimerizzante led Xpress, 3 secondi 3500 mW/cm2, cordless

Lampada fotopolimerizzante led Xpress, 3 secondi 3500 mW/cm2, cordless, 1 programma di cura e 3 tempi di solidificazione

### **Disponibile**

**COD:** PP3500W **Categorie:** Cordless

### Descrizione

# Lampada fotopolimerizzante led Xpress 3500 mW/cm2: Innovazione e Precisione per una Polimerizzazione Efficiente

La lampada polimerizzatrice Xpress rappresenta l'eccellenza nella polimerizzazione dei materiali dentali foto-polimerizzabili, garantendo risultati di alta qualità in tempi brevissimi. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design ergonomico, questa lampada assicura un intervento rapido e preciso, fondamentale per ogni studio dentistico che punta all'eccellenza.

Con un'intensità luminosa variabile che va dai 1500 mw/cm² del programma "Standard" ai 3500 mw/cm² del programma "Hyper", la Xpress permette una polimerizzazione affidabile in soli 3 secondi nella modalità più potente. Questa caratteristica rende la lampada particolarmente versatile, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze cliniche, dai piccoli ritocchi agli interventi più complessi.

### Punti di Forza/Caratteristiche:

- **Doppia Intensità Regolabile:** La lampada offre due modalità operative: "Standard" con un'intensità di 1500 mw/cm² e "Hyper" con 3500 mw/cm², ideali per una polimerizzazione rapida e sicura in qualsiasi situazione.
- **Controllo Intuitivo**: I tempi di esposizione e i programmi possono essere selezionati facilmente tramite un unico pulsante, semplificando l'uso e riducendo i tempi operativi.
- **Tecnologia LED Avanzata:** Quattro potenti moduli LED assicurano una distribuzione uniforme della luce, con intensità fino a 3500 mw/cm², garantendo risultati omogenei e durevoli.
- Indicazione Visiva del Programma: Il manipolo è dotato di una fascia luminosa che cambia colore in base alla modalità selezionata: rosso per "Hyper", verde per "Standard", e blu con segnale sonoro per le modifiche, migliorando l'usabilità e la sicurezza.



### **Specifiche Tecniche:**

- Intensità luminosa massima: 3500 mw/cm²
- Tempi di solidificazione: 3-3+3 secondi e 10-20 secondi per ciascun programma
- Programmi disponibili: Standard e Hyper, ciascuno con diverse opzioni di esposizione
- Design ergonomico e leggero per una maneggevolezza ottimale durante l'uso quotidiano
- Segnalazione visiva e sonora per una facile identificazione del programma attivo.

La lampada Xpress è l'alleato ideale per i professionisti che cercano precisione, velocità e semplicità in ogni intervento, migliorando l'efficienza del lavoro quotidiano nello studio dentistico.

## Caratteristiche tecniche Lampada fotopolimerizzante led Xpress 3500 mW/cm2:

Versione	Cordless
Sorgente di luce	4 LED in moduli
Lunghezza d'onda	410-490 nm
Intensita? luminosa programma Standard	1500 mW/cm2 +/-5%
Intensita? luminosa programma Hyper	3500 mW/cm2 +/-5%
Dimensioni manipolo	30 x 215 mm
Dimensioni testa	16 x 21 mm
Peso manipolo	216 gr.
Alimentazione	Batteria Li-Ion 3,7V (2400mAh)
Garanzia	24 mesi