



## Lampada scialitica odontoiatrica LED Esalux,modalità composito,40000 lux

Lampada medica odontoiatrica LED Esalux con illuminazione regolabile 8.000–40.000 lux, modalità composito dedicata 20.000 lux e sensore touchless.

Installabile su riunito, parete, soffitto o stativo a pavimento.

**NB: il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice DE6.22C, versione con adattatore a riunito.**

**Disponibile**

**COD:** DE6.22C

**Categorie:** Lampade

### Descrizione

---

#### Lampada odontoiatrica con modalità composito

---

La lampada medica odontoiatrica **Esalux** è progettata per garantire un'illuminazione precisa e naturale del campo operatorio durante le procedure cliniche.

Grazie alle **6 sorgenti LED ad alta efficienza**, alla **modalità composito** e al **sensore touchless**, Esalux offre visibilità ottimale, igiene operativa e facilità d'uso nello studio dentistico. Compatibile con tutti i riuniti odontoiatrici, può essere installata su riunito, soffitto, parete o stativo, adattandosi alle diverse configurazioni dello studio.

#### Vantaggi principali

---

##### **Illuminazione LED ad alta precisione**

Sistema a 6 LED ad alta efficienza che genera un'illuminazione uniforme del campo operatorio con spot luminoso **100 x 200 mm**.

##### **Intensità luminosa regolabile**

Illuminazione regolabile da **8.000 a 40.000 lux** per adattarsi alle diverse esigenze cliniche.

##### **Modalità composito dedicata**

Modalità specifica con intensità **20.000 lux** e LED filtrati per lavorare con materiali compositi riducendo la polimerizzazione precoce.

##### **Controllo touchless**

Accensione, regolazione dell'intensità luminosa e selezione delle modalità operative senza contatto diretto, migliorando l'igiene nello studio odontoiatrico.

### Maniglie removibili e autoclavabili

Progettate per consentire una sterilizzazione semplice e mantenere elevati standard di igiene durante l'utilizzo quotidiano.

### Libertà di movimento

La testa della lampada Esalux consente un posizionamento preciso della luce.

Movimenti disponibili:

- rotazione della testa fino a **280°**
- movimento verticale fino a **116°**
- rotazione laterale fino a **95°**

### Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Sorgente luminosa	4 LED bianchi + 2 LED con filtro
Dimensione spot	100 x 200 mm
Illuminazione	regolabile da 8.000 a 40.000 lux
Modalità composito	20.000 lux
Temperatura colore	5000K $\pm$ 10%
Indice resa cromatica	?90
Controllo luce	sensore non-touch
Alimentazione	AC 24V
Consumo energetico	<25VA
Peso	1.76 kg

### Installazione

Disponibile per installazione su **riunito, soffitto, parete o a pavimento**, per adattarsi alle diverse esigenze operative dello studio odontoiatrico.

**CON ADATTATORE PER IL RIUNITO**



**INSTALLAZIONE A SOFFITTO**



**INSTALLAZIONE A PARETE**



**INSTALLAZIONE A PAVIMENTO**



**CONFIGURAZIONI SU MISURA**

La lampada può essere installata sui principali riuniti odontoiatrici grazie al perno standard da **Ø 35 mm**, con possibilità di adattamento su diametri **18 mm e 40 mm**. Per le installazioni a soffitto è possibile scegliere la **lunghezza del palo** in base all'altezza dell'ambiente.



Per informazioni sulle configurazioni disponibili e sui relativi codici ordine, [contatta il nostro specialist Tecnomed Italia](#).

**NB:** il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice **DE6.22C**, versione con adattatore per riunito.