



## Lampada operatoria Esacam, 60.000 Lux, con telecamera full HD e zoom 30X

Lampada operatoria Esacam, led 60.000 Lux, telecamera full HD e zoom 30X, autofocus, alimentazione 24 Vac, innesto da 35 mm per riunito odontoiatrico.

**Disponibile**

**COD:** DE6.3022R

**Categorie:** Lampade con telecamera

### Descrizione

---

**La lampada operatoria Esacam con telecamera è la lampada operatoria medica/ odontoiatrica con telecamera full HD che coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.**

**Diamo luce alle tue esigenze:** questa lampada scialitica per uso odontoiatrico/medicale è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100x200 mm.

**Si accende al tuo movimento:** il sensore offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo la massima praticità e igiene.

**Tanta luce per il tuo lavoro:** intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste).

**L'igiene, la cosa più importante:** la maniglia è removibile e autoclavabile a 135° per garantirti una pulizia rapida ed efficace.

**Configurabile a tuo piacimento:** grazie al perno da 35mm può essere applicata sui pali dei riuniti più popolari ed è compatibile con l'applicazione a soffitto proposta da Tecnomed.

**La lampada multimediale per vedere l'impossibile:** il corpo integra una videocamera full HD con zoom 30X e autofocus per permetterti di vedere anche i dettagli più microscopici.

**Comunica e documenta tutto:** una comunicazione chiara e precisa con il paziente e con il team di lavoro è sempre più importante nell'odontoiatria moderna. Grazie all'uscita HDMI è possibile collegare diversi device a seconda dell'utilizzo che si desidera fare delle immagini: vedere, registrare, proiettare, condividere, e fare streaming.

*NB il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice DE6.3022R, versione con adattatore a riunito.*

**SCOPRI TUTTE LE OPZIONI DI MONTAGGIO**

**CON ADATTATORE PER IL TUO RIUNITO**



**INSTALLAZIONE A SOFFITTO**



**INSTALLAZIONE A SOFFITTO DOPPIA TESTA**



**INSTALLAZIONE A PARETE**



**SU STATIVO MOBILE**



## INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



**Configurabile anche su misura.** Esacam può essere applicata sui pali dei riuniti più popolari grazie al perno standard con diametro 35 mm o a scelta tra 18 e 40 mm. Sulle applicazioni a soffitto è possibile scegliere la lunghezza del palo a seconda dell'altezza del soffitto. La versione con testa doppia è disponibile per il montaggio a soffitto, a parete o a pavimento. Infine con la soluzione a stativo su ruote è possibile trasportare la lampada facilmente da uno studio all'altro. [Per maggiori informazioni richiedi un preventivo personalizzabile.](#)

### Caratteristiche tecniche lampada operatoria Esacam con telecamera

- Temperatura colore: 5000K\* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Videocamera Full Hd con Zoom 30X e autofocus



- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione: 240/24 VAC
- Certificazione: 93/42/EEC
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745

Per maggiori informazioni relative ad ESACAM [visita la pagina dedicata](#).