



Lampada operatoria Esacam, 60.000 Lux, con telecamera full HD e zoom 30X

Lampada operatoria Esacam, led 60.000 Lux, telecamera full HD e zoom 30X, autofocus, alimentazione 24 Vac, innesto da 35 mm

Disponibile su richiesta

COD: DE6.3022R

Categorie: Lampade con telecamera

Descrizione

La lampada operatoria Esacam con telecamera è la lampada operatoria medicale/ odontoiatrica con telecamera full HD che coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.

Diamo luce alle tue esigenze: questa lampada scialitica per uso odontoiatrico/medicale è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100×200 mm.

Si accende al tuo movimento: il sensore offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo la massima praticità e igiene.

Tanta luce per il tuo lavoro: intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste).

L'igiene, la cosa più importante: la maniglia è removibile e autoclavabile a 135° per garantirti una pulizia rapida ed efficace.

Configurabile a tuo piacimento: grazie al perno da 35mm può essere applicata sui pali dei riuniti più popolari ed è compatibile con l'applicazione a soffitto proposta da Tecnomed.

La lampada multimediale per vedere l'impossibile: il corpo integra una videocamera full HD con zoom 30X e autofocus per permetterti di vedere anche i dettagli più microscopici.

Comunica e documenta tutto: una comunicazione chiara e precisa con il paziente e con il team di lavoro è sempre più importante nell'odontoiatria moderna. Grazie all'uscita HDMI è possibile collegare diversi device a seconda dell'utilizzo che si desidera fare delle immagini: vedere, registrare, proiettare, condividere, e fare streaming.



Configurabile anche su misura. Esacam può essere applicata sui pali dei riuniti più popolari grazie al perno standard con diametro 35 mm o a scelta tra 18 e 40 mm. Sulle applicazioni a soffitto è possibile scegliere la lunghezza del palo a seconda dell'altezza del soffitto. La versione con testa doppia è disponibile per il montaggio a soffitto, a parete o a pavimento. Infine con la soluzione a stativo su ruote è possibile trasportare la lampada facilmente da uno studio all'altro. Per maggiori informazioni richiedi un preventivo personalizzabile.

SCOPRI TUTTE LE OPZIONI DI MONTAGGIO



NB il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice DE6.3022R, versione con adattatore a riunito.

Caratteristiche tecniche lampada operatoria Esacam con telecamera

• Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95

• Dimensione dello spot: 100 x 200 mm

• Videocamera Full Hd con Zoom 30X e autofocus

• Intensità: 8000 – 60000 Lux

Durata della lampadina led : 50,000hManiglia removibile per rapida pulizia

Alimentazione: 240/24 VACCertificazione: 93/42/EEC

Rispetto delle norme (UE) 2017/745

Per maggiori informazioni relative ad ESACAM visita la pagina dedicata.