



Lampada operatoria Esacam, 60.000 Lux, su stativo, con telecamera HD

Lampada operatoria Esacam, led 60.000 Lux, telecamera full HD e zoom 30X, autofocus, 24 Vac, su stativo con ruote

Disponibile

COD: DE6.3022RST

Categorie: Lampade con telecamera

Descrizione

Lampada scialitica Esacam su stativo, con telecamera FHD per uso medicale/ odontoiatrico che coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.

Diamo luce alle tue esigenze: questa lampada scialitica per uso odontoiatrico/medicale è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100x200 mm.

Si accende al tuo movimento: il sensore offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo la massima praticità e igiene.

Tanta luce per il tuo lavoro: intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste).

L'igiene, la cosa più importante: la maniglia è removibile e autoclavabile a 135° per garantirti una pulizia rapida ed efficace.

La lampada multimediale per vedere l'impossibile: il corpo integra una videocamera full HD con zoom 30X e autofocus per permetterti di vedere anche i dettagli più microscopici.

Comunica e documenta tutto: una comunicazione chiara e precisa con il paziente e con il team di lavoro è sempre più importante nell'odontoiatria moderna. Grazie all'uscita HDMI è possibile collegare diversi device a seconda dell'utilizzo che si desidera fare delle immagini: vedere, registrare, proiettare, condividere, e fare streaming.

Configurazione su stativo mobile con ruote.



Caratteristiche tecniche Lampada scialitica esacam su stativo.

- Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Videocamera Full Hd con Zoom 30X e autofocus
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione: 240/24 VAC
- Certificazione: 93/42/EEC
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745

Per maggiori informazioni relative ad ESACAM [visita la pagina dedicata](#).