



Lampada operatoria Esalight2, 60.000 Lux, innesto 35mm riunito dentale

Lampada operatoria Esalight2, led 60.000 Lux, alimentazione 24 Vac, innesto da 35mm per installazione a riunito odontoiatrico

Disponibile

COD: DE6.3023

Categorie: Lampade

Descrizione

La **lampada operatoria dentale Esalight2 60.000 lux** è progettata per essere montata su qualsiasi riunito odontoiatrico o podologico, grazie agli adattatori palo lampada (non inclusi). Questo sistema di installazione versatile consente di sostituire facilmente una vecchia lampada dentale già presente in studio, offrendo una soluzione moderna e performante per l'illuminazione odontoiatrica.

Luce su misura per te: Esalight2 è una lampada scialitica pensata per uso odontotecnico e medicale, capace di fornire l'illuminazione ideale per ogni trattamento grazie a un sistema LED con 6 fasci incrociati, che copre perfettamente uno spot di 100 x 200 mm.

Controllo senza contatto: Grazie al sensore, puoi accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa senza toccare la lampada, assicurando praticità e igiene.

Illuminazione regolabile: Esalight2 offre un'intensità luminosa che varia da 8.000 a 60.000 lux (e fino a 120.000 lux nella versione a due teste), adattandosi a ogni esigenza.

Massima igiene: La maniglia removibile e autoclavabile a 135° garantisce una pulizia rapida ed efficace.

NB il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice DE6.3023, versione con adattatore a riunito.

SCOPRI TUTTE LE OPZIONI DI MONTAGGIO

CON ADATTATORE PER IL TUO RIUNITO



INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A SOFFITTO DOPPIA TESTA



INSTALLAZIONE A PARETE



SU STATIVO MOBILE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



Configurabile anche su misura. Esalight2 può essere applicata sui pali dei riuniti più popolari grazie al perno standard con diametro 35 mm o a scelta tra 18 e 40 mm. Sulle applicazioni a soffitto è possibile scegliere la lunghezza del palo a seconda dell'altezza del soffitto. La versione con testa doppia è disponibile per il montaggio a soffitto, a parete o a pavimento. Infine con la soluzione a stativo su ruote è possibile trasportare la lampada facilmente da uno studio all'altro. Per maggiori informazioni [richiedi un preventivo personalizzabile](#).

Caratteristiche tecniche lampada operatoria Esalight2

- Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione: 240/24 VAC
- Certificazione: 93/42/EEC
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745