



## Micromotore pneumatico Ivory Silk Line cieco, spray interno, 25.000 rpm

Micromotore pneumatico Ivory. Attacco 4-vie, Intramatic. Spray interno, velocità max 25.000rpm. Ghiera inversione marcia

## Disponibile su richiesta

**COD:** M714C

Categorie: Micromotori pneumatici

## **Descrizione**

Il Micromotore pneumatico Ivory Silk Line cieco 25.000 rpm, spray interno fa in modo che "micro" non sempre sia sinonimo di piccolo!

Sebbene di dimensioni ridotte, grazie all'innovativo rotore a lamelle, questo micromotore pneumatico ha una potenza di torque paragonabile a quella della versione elettrica sebbene garantendone una maggiore affidabilità.

È anche ultraleggero ed ha una velocità fino a 25.000 giri al minuto che puoi facilmente regolare dalla ghiera posta alla base in modo da poter eseguire la maggior parte dei trattamenti; e non è tutto, perché con la sua superficie di acciaio di elevata durata, puoi sterilizzarlo in autoclave a 135 ° C tutte le volte che ne hai bisogno, sapendo che questo "piccolo" motore ti aiuterà nel tuo lavoro per moltissimo tempo.

Caratteristiche tecniche Micromotore pneumatico Ivory Silk Line cieco 25.000 rpm.

Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	4 vie
Regolazione di velocità	Si
Rotazione Inversa	Si
Consumo di Aria	(NL/min a 0.28 MPa): 50
Peso	110 gr
Massima Rotazione per minuto	25.000
Potenza	Aria



Autoclavabile	SI
Diametro	20mm
Tipo di lubrificazione	Olio/Grasso