



Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led, spray interno, 25.000 rpm

Micromotore pneumatico Ivory. Attacco 6-vie led, Intramatic. Spray interno, velocità max 25.000rpm. Ghiera inversione marcia

Disponibile su richiesta

COD: M714L

Categorie: Micromotori pneumatici

Descrizione

Il Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led 25.000 rpm ad Aria, spray interno, fa in modo che “micro” non sempre sia sinonimo di piccolo!

Sebbene di dimensioni ridotte, grazie all'innovativo rotore a lamelle, questo micromotore ha una potenza di torque paragonabile a quella della versione elettrica sebbene garantendone una maggiore affidabilità.

Inoltre, con la sua luce in grado di illuminare l'intero campo di lavoro ed una velocità fino a 25.000 rpm che puoi facilmente regolare dalla ghiera posta alla base di esso, puoi eseguire comodamente qualsiasi tipo di intervento; e non è tutto perché la sua superficie in acciaio garantisce una lunga durata e la ti da la sicurezza di poterlo sterilizzare in autoclave a 135 ° C tutte le volte che ne hai bisogno, sapendo che questo “piccolo” motore ti aiuterà nel tuo lavoro per moltissimo tempo.

Scopri ulteriori vantaggi nelle caratteristiche principali e scopri tutte le informazioni e video su questo prodotto accedendo all'area privata con il tuo utente.

Caratteristiche tecniche Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led 25.000 rpm ad Aria:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tipo di Spray | Interno |
| Compatibilità | 6 vie |
| Fonte di Luce/Voltaggio | (vdc): LED / 3.3-3.8 |
| Regolazione di velocità | Si |
| Rotazione Inversa | Si |
| Consumo di Aria | (NL/min a 0.28 MPa): 50 |
| Peso | 130 gr |



| | |
|------------------------------|-------------|
| Massima Rotazione per minuto | 25.000 |
| Potenza | LED |
| Autoclavabile | Aria |
| Diametro | SI |
| Tipo di lubrificazione | 20mm |
| Regolazione di velocità | Olio/Grasso |