



Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led, spray interno, 25.000 rpm

Micromotore pneumatico Ivory. Attacco 6-vie led, Intramatic. Spray interno, velocità max 25.000rpm. Ghiera inversione marcia

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: M714L

Categorie: Micromotori pneumatici

Descrizione

Il Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led 25.000 rpm ad Aria, spray interno, fa in modo che “micro” non sempre sia sinonimo di piccolo!

Sebbene di dimensioni ridotte, grazie all'innovativo rotore a lamelle, questo micromotore ha una potenza di torque paragonabile a quella della versione elettrica sebbene garantendone una maggiore affidabilità.

Grazie alla luce integrata, che illumina l'intero campo di lavoro, e alla velocità regolabile fino a 25.000 rpm mediante la ghiera alla base, questo strumento consente di eseguire qualsiasi intervento con la massima comodità e precisione. La superficie in acciaio assicura una lunga durata e permette la sterilizzazione in autoclave fino a 135 °C, garantendo i più elevati standard di sicurezza.

Per scoprire ulteriori vantaggi e approfondire le principali caratteristiche, inclusi video dimostrativi e materiali informativi, è possibile accedere all'area privata utilizzando le proprie credenziali.

Caratteristiche tecniche Micromotore pneumatico Ivory Silk Line led 25.000 rpm ad Aria:

Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	6 vie
Fonte di Luce/Voltaggio	(vdc): LED / 3.3-3.8
Regolazione di velocità	Si
Rotazione Inversa	Si
Consumo di Aria	(NL/min a 0.28 MPa): 50
Peso	130 gr



Massima Rotazione per minuto	25.000
Potenza	LED
Autoclavabile	Aria
Diametro	SI
Tipo di lubrificazione	20mm
Regolazione di velocità	Olio/Grasso