



## **Mobile da studio top 50cm in vetro, standard, completo di lavello a destra**

Mobile da studio, top 50 cm in vetro, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a destra.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE9.21DXV

**Categorie:** Composizioni

### **Descrizione**

---

Il **mobile da studio con top in vetro e lavello a destra** è progettato per offrire una soluzione professionale, ergonomica e versatile a studi odontoiatrici, ambulatori medici, veterinari e centri estetici.

Realizzato in lamiera elettrozincata omogenea con spessore 10/10, garantisce robustezza, stabilità e facilità di pulizia anche negli ambienti clinici più esigenti.

### **Design ergonomico e funzionale**

La struttura compatta e lineare è pensata per ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano, migliorando i movimenti del professionista.

Il lavello posizionato a destra consente un utilizzo naturale, comodo e immediato durante le procedure.

### **Materiali di alta qualità e igiene**

Il mobile è rifinito in RAL 9010, mentre i frontali e le maniglie sono verniciati con polveri epossidiche antibatteriche, che facilitano le operazioni di sanificazione e limitano l'accumulo di polvere.

Il top in vetro antigraffio aggiunge resistenza, igiene e una superficie continua facile da detergere.

### **Configurabilità e produzione italiana**

Ogni mobile può essere personalizzato per adattarsi allo spazio disponibile e alle esigenze operative dello studio.

La produzione interamente italiana garantisce qualità costruttiva, affidabilità e cura dei dettagli.

Questo mobile da studio con top in vetro e lavello a destra è la scelta ideale per chi desidera un arredo professionale, igienico e pensato per migliorare l'organizzazione quotidiana.

Caratteristiche tecniche Mobile studio lavello DX cristallo. DE9.21DXV



Top	Cristallo
Sottolavello	•
Cassettiera 4 scomparti	•
Servomobile 4 scomparti	•
Mobile antina	• 1 ripiano in vetro
Lavello – materiale	Destra – Cristallo
Tipo di attacco	•
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm
Elettrovalvola	No
Garanzia	24 mesi
CE	•