



Mobile da studio top 50cm in vetro, standard, completo di lavello a destra

Mobile da studio, top 50 cm in vetro, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a destra.

Disponibile su richiesta

COD: DE9.21DXV

Categorie: Composizioni

Descrizione

Il **mobile da studio con top in vetro e lavello a destra** è progettato per offrire una soluzione professionale, ergonomica e versatile a studi odontoiatrici, ambulatori medici, veterinari e centri estetici. Realizzato in lamiera elettrozincata omogenea con spessore 10/10, garantisce robustezza, stabilità e facilità di pulizia anche negli ambienti clinici più esigenti.

Design ergonomico e funzionale

La struttura compatta e lineare è pensata per ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano, migliorando i movimenti del professionista.

Il lavello posizionato a destra consente un utilizzo naturale, comodo e immediato durante le procedure.

Materiali di alta qualità e igiene

Il mobile è rifinito in RAL 9010, mentre i frontali e le maniglie sono verniciati con polveri epossidiche antibatteriche, che facilitano le operazioni di sanificazione e limitano l'accumulo di polvere.

Il top in vetro antigraffio aggiunge resistenza, igiene e una superficie continua facile da detergere.

Configurabilità e produzione italiana

Ogni mobile può essere personalizzato per adattarsi allo spazio disponibile e alle esigenze operative dello studio.

La produzione interamente italiana garantisce qualità costruttiva, affidabilità e cura dei dettagli.

Questo mobile da studio con top in vetro e lavello a destra è la scelta ideale per chi desidera un arredo professionale, igienico e pensato per migliorare l'organizzazione quotidiana.

Caratteristiche tecniche Mobile studio lavello DX cristallo. DE9.21DXV

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Top | Cristallo |
| Sottolavello | • |
| Cassettiera 4 scomparti | • |
| Servomobile 4 scomparti | • |
| Mobile antina | • 1 ripiano in vetro |
| Lavello – materiale | Destra – Cristallo |
| Tipo di attacco | • |
| Dimensioni top mm | 2080 x 600 mm |
| Altezza da pavimento | 900 mm |
| Elettrovalvola | No |
| Garanzia | 24 mesi |
| CE | • |