

Nebulizzatore elettrico per GREEN&CLEAN SK, 800 ml, 220VAC



Il nebulizzatore elettrico Flower Clean 800ml PC5007-2 è un dispositivo per la sanificazione ambientale con serbatoio da 800ml, potenza 550W, alimentazione 220/240Vac, dimensione goccia regolabile 50-120 micron e portata fino a 350ml/min.

Disponibile

COD: PC5007-2

Categorie: Attrezzatura

Descrizione

Il **nebulizzatore elettrico Flower Clean 800ml** è una soluzione pratica per la sanificazione ambientale rapida e uniforme di superfici e ambienti. Pensato per un utilizzo semplice e immediato, consente di nebulizzare il prodotto in modo efficace, aiutando a ridurre tempi e costi operativi nelle attività di disinfezione quotidiana.

Grazie al serbatoio da **800ml** e alla **regolazione della dimensione della goccia da 50 a 120 micron**, il dispositivo si adatta a diverse esigenze applicative, offrendo una distribuzione controllata del liquido. La portata regolabile fino a **350ml/min** e la distanza di spruzzatura fino a **1.5m** permettono di trattare gli spazi in modo rapido e con buona copertura.

Il modello è alimentato a **220/240Vac**, sviluppa una potenza di **550W** e lavora con funzionamento discontinuo con cicli di **10 minuti di accensione e 10 minuti di pausa**. La struttura con cavo elettrico da **1.8m** ne facilita l'utilizzo in ambienti operativi dove è richiesta continuità di alimentazione.

È una scelta indicata per chi cerca un nebulizzatore affidabile, semplice da usare e adatto alla sanificazione ambientale in tempi ridotti.

Vantaggi

- Riduce tempi e costi di disinfezione
- Utilizzo semplice e immediato
- Nebulizzazione regolabile in base all'applicazione
- Autonomia operativa grazie al serbatoio da 800ml
- Copertura efficace fino a 1.5m

Caratteristiche tecniche



Prodotto	Nebulizzatore elettrico Flower Clean 800ml
Alimentazione	220/240Vac
Corrente	2.5A
Potenza	550W
Capacità serbatoio	800ml
Dimensione goccia	Regolabile 50-120 micron
Distanza di spruzzatura	Fino a 1.5 metri
Portata regolabile	Fino a 350ml/min
Dimensioni con tanica	290x235x115
Peso con tanica piena c.a.	2kg
Lunghezza cavo elettrico	1.8 metri
Modalità di funzionamento	Discontinuo, 10 minuti acceso, 10 minuti spento
Certificazione	CE
Garanzia	24 mesi