



Radiografico AC 70 KV, estensione massima 173 cm

Radiografico a muro endorale Tecnomed, corrente AC 70kv, telecomando, estensione braccio 1730 mm.

Disponibile su richiesta

COD: DE72RX4

Categorie: AC

Descrizione

Il Radiografico endorale a muro AC, con braccio 1730mm, è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza durante le procedure radiografiche odontoiatriche. Ideale per semplificare la diagnostica per immagini direttamente alla poltrona, questo dispositivo assicura precisione e qualità a un costo competitivo.

Design compatto e tecnologia avanzata

Il radiografico AC si distingue per il suo design compatto e leggero, con tutte le funzioni integrate nel monoblocco. Grazie alla tecnologia elettronica avanzata e ai rigorosi test di qualità, la macchina garantisce immagini nitide e una costante affidabilità operativa. L'angolazione della testata radiogena facilita l'allineamento, mentre il sistema di protezione automatica termoswitch aumenta la sicurezza.

Massima sicurezza con il telecomando wireless

Il telecomando wireless consente di operare in sicurezza dall'esterno della sala radiografica, evitando emissioni accidentali di raggi X. La testata radiogena è equipaggiata con un goniometro per una maggiore precisione nel posizionamento, mentre il braccio pantografato, leggero e autobilanciato, garantisce manovrabilità e stabilità.

Funzionalità adattabili e pre-programmate

Le funzioni pre-programmate del pannello di controllo, integrato nel monoblocco, sono facilmente modificabili per adattarsi alle diverse condizioni dei pazienti. Questo assicura una selezione rapida dei parametri di esposizione, ottimizzando le prestazioni del dispositivo.

Indicazioni d'uso



Il radiografico endorale AC è indicato per studi odontoiatrici che necessitano di un dispositivo altamente affidabile, maneggevole, preciso e conveniente, senza compromessi sulla qualità dell'immagine e sicurezza operativa. È la scelta ideale per professionisti che desiderano integrare un sistema di radiografie endorali efficiente, versatile e sicuro all'interno del proprio studio per garantire diagnosi accurate e rapide.

Caratteristiche Radiografico endorale a muro AC, con braccio 1730mm.

| | |
|-------------------|------------------|
| Installazione | muro |
| Estensione | 133+40 cm |
| Braccio | 40 cm |
| Kv | 70 |
| Corrente anodica | 8 mA |
| Filtrazione mm | 2 AL |
| Comando raggi | Wireless CE 0051 |
| Tempo esposizione | 0,040-2sec |
| Distanza fuoco | 20 cm |
| Diametro cono | 6 cm |
| Alimentazione | 230/240V-50HZ |
| Peso monoblocco | 6 Kg |
| Colore | RAL 9010 |
| Garanzia | 24 mesi |