



Radiografico DC 60/70 KV, estensione massima 173 cm

Radiografico a muro endorale Tecnomed, corrente DC 60/70kv, telecomando, estensione braccio 1730 mm.

Disponibile su richiesta

COD: DE71RX4

Categorie: DC

Descrizione

Radiografico intraorale muro DC 1730mm: precisione e affidabilità per il tuo studio

Il radiografico intraorale a muro DC 173 cm di Tecnomed Italia è la scelta ideale per chi desidera uno strumento compatto e preciso, capace di garantire radiografie di alta qualità. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'efficienza e la sicurezza del lavoro nello studio odontoiatrico, facilitando la diagnosi attraverso immagini radiografiche nitide direttamente alla poltrona.

Tecnologia DC per immagini precise

Il radiografico utilizza una tecnologia a corrente continua (DC), che assicura una macchia focale precisa, ottenendo così immagini ad alta risoluzione. La testata radiogena è progettata con superfici lisce e angoli arrotondati, che facilitano l'allineamento durante la procedura radiografica, garantendo la massima precisione.

Controllo integrato e sicurezza operativa

Il radiografico è dotato di un pannello di controllo integrato nel monoblocco radiogeno, che consente una rapida selezione dei parametri di esposizione. Le impostazioni pre-programmate possono essere modificate in modo semplice e veloce, adattandosi alle esigenze anatomiche e tipologiche dei pazienti. Il telecomando a radiofrequenza certificato IMQ garantisce sicurezza totale, consentendo all'operatore di effettuare le radiografie anche dall'esterno della stanza, evitando esposizioni accidentali ai raggi X.

Massima maneggevolezza e precisione

Il radiografico è equipaggiato con un doppio braccio pantografato, autobilanciato e disponibile in tre diverse lunghezze, che offre la massima maneggevolezza e si adatta perfettamente allo spazio disponibile nello

studio. Gli snodi frizionati assicurano la stabilità della testata radiogena, riducendo i movimenti indesiderati e migliorando l'efficienza del posizionamento.

Ideale per studi moderni e sicuri

Questo dispositivo è ideale per studi dentistici moderni che necessitano di un sistema radiografico avanzato, sicuro ed efficiente, in grado di migliorare l'operatività quotidiana.

Caratteristiche tecniche Radiografico intraorale muro DC 1730mm.

Installazione	muro
Estensione	133+40 cm
Braccio	40 cm
Kv	60/70
Corrente anodica	4/7 mA
Filtrazione mm	2 AL
Comando raggi	Wireless CE0051
Tempo esposizione	0,020 – 1 sec
Distanza fuoco	20 cm
Diametro cono	6 cm
Alimentazione	190/240V-50hz± 10%
Peso monoblocco	3,5 Kg
Colore	RAL 9010
Garanzia	24 mesi