



## Radiografico su stativo Tecnomed, AC 70kv, wireless

Radiografico su stativo con ruote Tecnomed, tipologia corrente AC 70kv, comandi wireless, colore RAL9010

**Disponibile**

**COD:** DE72RXP

**Categorie:** AC

### Descrizione

---

Il Radiografico endorale con stativo AC 70KV è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza durante le procedure radiografiche odontoiatriche. Ideale per semplificare la diagnostica per immagini direttamente alla poltrona, questo dispositivo assicura precisione e qualità a un costo competitivo.

#### Design compatto e tecnologia avanzata

Il radiografico AC si distingue per il suo design compatto e leggero, con tutte le funzioni integrate nel monoblocco. Grazie alla tecnologia elettronica avanzata e ai rigorosi test di qualità, la macchina garantisce immagini nitide e una costante affidabilità operativa. L'angolazione della testata radiogena facilita l'allineamento, mentre il sistema di protezione automatica termoswitch aumenta la sicurezza.

#### Massima sicurezza con il telecomando wireless

Il telecomando wireless consente di operare in sicurezza dall'esterno della sala radiografica, evitando emissioni accidentali di raggi X. La testata radiogena è equipaggiata con un goniometro per una maggiore precisione nel posizionamento, mentre il braccio pantografato, leggero e autobilanciato, garantisce manovrabilità e stabilità.

#### Funzionalità adattabili e pre-programmate

Le funzioni pre-programmate del pannello di controllo, integrato nel monoblocco, sono facilmente modificabili per adattarsi alle diverse condizioni dei pazienti. Questo assicura una selezione rapida dei parametri di esposizione, ottimizzando le prestazioni del dispositivo.

#### Indicazioni d'uso



Il radiografico endorale AC è indicato per studi odontoiatrici che necessitano di un dispositivo altamente affidabile, maneggevole, preciso e conveniente, senza compromessi sulla qualità dell'immagine e sicurezza operativa. È la scelta ideale per professionisti che desiderano integrare un sistema di radiografie endorali efficiente, versatile e sicuro all'interno del proprio studio per garantire diagnosi accurate e rapide.

#### **Caratteristiche tecniche Radiografico endorale stativo AC 70KV**

Installazione	stativo
Macchia focale	0,7 mm
Kv	70
Corrente anodica	8 mA
Filtrazione mm	2 AL
Comando raggi	Wireless CE 0051
Tempo esposizione	0,040-2sec
Distanza fuoco	20 cm
Diametro cono	6 cm
Alimentazione	230/240V-50HZ
Peso monoblocco	6 Kg
Colore	RAL 9010
Garanzia	24 mesi