



## Riunito veterinario mobile Dentalcase, 4 strumenti e compressore interno

Riunito dentale veterinario portatile Dentalcase con compressore interno senza olio, siringa DCI style, 2 cordoni a 4 vie e sistema di aspirazione a depressione d'aria.

**Disponibile**

**COD:** UV4VA

**Categorie:** Carrelli odontoiatrici

### Descrizione

---

Il **riunito dentale veterinario mobile Dentalcase** è progettato per offrire una postazione portatile, autonoma ed efficiente per le procedure di odontoiatria veterinaria, con strumenti organizzati e facilmente gestibili.

La struttura a **trolley compatto** consente di spostare il riunito dove necessario, ottimizzando gli spazi operativi e riducendo gli intralci durante l'attività clinica. Dentalcase è ideale per ambulatori, cliniche veterinarie e professionisti dell'odontostomatologia veterinaria che cercano una postazione mobile e autonoma, facilmente trasportabile tra diversi ambienti operativi.

Il **compressore interno**, il serbatoio acqua spray e il sistema di aspirazione a depressione d'aria rendono **Dentalcase una soluzione pratica e indipendente, adatta anche a chi lavora in più sedi o necessita di una postazione odontoiatrica pronta all'uso.**

I comandi sono semplici e intuitivi, azionabili sia con le mani sia con i piedi. Nel pannello comandi frontale sono alloggiati i regolatori acqua-spray e i selettori a leva degli strumenti, per una gestione ordinata delle principali funzioni operative.

Il riunito è dotato di **siringa DCI style e 2 cordoni a 4 vie** per strumenti pneumatici. Il **pedale progressivo a disco** consente di modulare la velocità dello strumento in base alla pressione esercitata, offrendo maggiore controllo durante l'intervento.

Il **sistema di aspirazione a depressione d'aria**, integrato con filtro batteriologico, contribuisce a una gestione più sicura e funzionale dell'aspirazione durante il trattamento. Dentalcase è una soluzione professionale per chi cerca mobilità, autonomia e praticità nella gestione dell'odontoiatria veterinaria.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



**Alimentazione elettrica:** 220/240 V – 50/60 Hz

**Dimensioni:** 600 x 410 x 290 mm

**Peso:** 30 kg

**Siringa:** DCI style

**Cordoni per turbina/micromotore pneumatico:** 2 cordoni a 4 vie

**Pedale:** progressivo a disco

**Serbatoio acqua spray:** 1 l

**Sistema di aspirazione:** a depressione d'aria

**Filtro batteriologico:** sì

**Compressore interno:** senza olio

**Serbatoio:** 6 l

**Rumore:** 50 dB(A)

**Garanzia:** 24 mesi