



Set 2 contrangoli Ivory SL415L 1:5 rossi moltiplicatori con fibra ottica

Set 2x contrangolo moltiplicatore rosso Ivory Silk Line 1:5 con fibra ottica, attacco Intramatic, spray interno.

Disponibile

COD: OF550

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Kit composto da due contrangoli rossi Ivory Silk Line 1:5 fibrati con spray.

Il contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray è progettato per offrire massima efficienza e precisione nelle procedure di odontoiatria restaurativa e protesica. Potente, leggero ed ergonomico, combina la tecnologia di trasmissione 1:5 con illuminazione a fibra ottica e sistema di spray integrato per garantire risultati eccellenti e comfort operativo.

Prestazioni elevate e trasmissione fluida.

Grazie al rapporto di trasmissione 1:5, il contrangolo aumenta la velocità di rotazione del micromotore, garantendo un taglio rapido, regolare e preciso. Gli organi di trasmissione meccanici, realizzati con tolleranze minime, assicurano la massima efficienza energetica e un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.

Fibra ottica ad alta luminosità.

La fibra ottica integrata illumina perfettamente il campo di lavoro, offrendo una luce intensa e uniforme che elimina le ombre e migliora la visibilità in ogni fase operativa. Il conduttore di luce in materiale vetroso ad alta purezza riduce l'indice di rifrazione e garantisce una brillantezza eccezionale.

Spray multiplo e raffreddamento efficace.

Il sistema di spray integrato assicura una nebulizzazione costante, mantenendo una temperatura ottimale dell'area di lavoro e proteggendo il dente e lo strumento dal surriscaldamento. Questa funzione migliora la sicurezza e il comfort del paziente.



Sterilizzabile e resistente.

Tutti i contrangoli Ivory Silk Line sono termodisinfettabili e sterilizzabili in autoclave fino a 135°C, garantendo igiene completa e lunga durata anche con utilizzo intensivo quotidiano.

Caratteristiche tecniche Set 2x Contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray:

Testina Estraibile	Non removibile
Fibra ottica	SI
Intensità della Luce	40.000 Lux
Trasmissione	1:5
Indicazioni	Odontoiatria generale e restaurativa
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push
Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal
Velocità di rotazione	200.000
Rotazione della testa	NO
Diametro della testa	9.9mm
Altezza della testa	14.5mm
Diametro della fresa	1.60mm
Lunghezza della fresa	11-25mm
Peso	82gr
Autoclavabile	SI
Tipo di lubrificazione	Olio