



Set Ivory turbina T501LK, attacco C31LK, SL411L 1:1 blu, SL415L 1:5rosso

Kit professionale Ivory Silk Line composto da turbina fibrata attacco KaVo®, contrangolo rosso 1:5, contrangolo blu 1:1 e attacco rapido KaVo® Multiflex® C31LK, progettato per restaurativa, profilassi e utilizzo clinico quotidiano.

Disponibile su richiesta

COD: OF554

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Kit professionale Ivory Silk Line è la soluzione completa per odontoiatria che integra turbina fibrata **compatibile KaVo®**, contrangoli 1:5 e 1:1 e attacco rapido Multiflex® per prestazioni affidabili nella pratica quotidiana.

Il kit manipoli Ivory Silk Line riunisce quattro strumenti progettati per coprire le principali esigenze operative dello studio odontoiatrico: restaurativa ad alta velocità, profilassi e utilizzo quotidiano della turbina.

Il kit include un contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray, destinato a procedure restaurative e protesiche. La trasmissione moltiplicatrice 1:5 consente di aumentare la velocità del micromotore per l'utilizzo con frese ad alta velocità. La fibra ottica integrata illumina il campo operatorio mentre lo spray interno contribuisce al raffreddamento durante l'utilizzo.

È inoltre presente il contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato con spray interno, progettato per trattamenti di profilassi. La trasmissione diretta 1:1 mantiene invariata la velocità del micromotore e consente un controllo preciso durante il trattamento. La testina estraibile facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Il kit comprende anche la turbina Ivory Silk Line fibrata T501LK con attacco KaVo® e spray a 3 fori. Con una potenza di 23W, rotore con cuscinetti in ceramica e illuminazione a 25.000 lux, garantisce rotazione fluida, precisione operativa e visibilità ottimale del campo di lavoro.

Completa il kit l'attacco rapido Ivory Silk Line C31K compatibile KaVo® Multiflex®, cieco a 4 vie con regolazione dello spray. Grazie alla rotazione a 360° e al peso ultraleggero di 29g, assicura ergonomia, libertà di movimento e una connessione stabile tra turbina e unità operativa.

Tutti gli strumenti della linea Ivory Silk Line sono progettati per offrire affidabilità, precisione ed ergonomia nelle procedure odontoiatriche quotidiane.



Caratteristiche kit professionale Ivory Silk Line compatibile KaVo

Turbina Dentale Ivory Silk Line attacco KaVo

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo di testa | Standard |
| Meccanismo di arresto | Push |
| Tipo di spray | 3 spray |
| Peso | 44 g |
| Materiale | Acciaio titanizzato |
| Tipo di attacco | KaVo® |
| Rotazione massima | 345.000 rpm |
| Potenza | 23 W |
| Cuscinetti del rotore | Ceramica |
| Fibra ottica | Sì |
| Intensità della luce | 25.000 lux |
| Autoclavabile | Sì (max 135°C) |
| Pressione dell'aria | 2.8±0.2 bar |
| Diametro della testa | 12.5 mm |
| Altezza della testa | 13.1 mm |
| Diametro della fresa | 1.60 mm |
| Lunghezza della fresa | 11–25 mm |
| Tipo di lubrificazione | Olio/Grasso |

Contrangolo Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray

| | |
|----------------------|----------------|
| Testina estraibile | Non removibile |
| Fibra ottica | Sì |
| Intensità della luce | 40.000 lux |
| Trasmissione | 1:5 |



| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Indicazioni | Odontoiatria generale e restaurativa |
| Meccanismo di arresto | Pulsante / Push |
| Tipo di spray | Interno |
| Compatibilità | Intramatic Universal |
| Velocità di rotazione | 200.000 rpm |
| Rotazione della testa | No |
| Diametro della testa | 9.9 mm |
| Altezza della testa | 14.5 mm |
| Diametro della fresa | 1.60 mm |
| Lunghezza della fresa | 11–25 mm |
| Peso | 82 g |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di lubrificazione | Olio |

CONTRANGOLO BLU 1:1

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Testina estraibile | Sì |
| Fibra ottica | Sì |
| Intensità della luce | 40.000 lux |
| Trasmissione | 1:1 |
| Cuscinetti del rotore | Ceramica |
| Indicazioni | Profilassi e restaurativa |
| Meccanismo di arresto | Pulsante / Push |
| Tipo di spray | Interno |
| Compatibilità | Intramatic Universal |
| Velocità di rotazione | 40.000 rpm |
| Rotazione della testa | No |



| | |
|------------------------|----------------|
| Diametro della testa | 9.5 mm |
| Altezza della testa | 11.6 mm |
| Diametro della fresa | 2.334–2.350 mm |
| Lunghezza della fresa | 9–34 mm |
| Peso | 79 g |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di lubrificazione | Olio |

ATTACCO RAPIDO C31LK

| | |
|----------------------|----------------------|
| Rotazione | 360° |
| Illuminazione | Elettrificato |
| Compatibilità | KaVo® Multiflex® |
| Connessione | 6 vie |
| Regolazione spray | Sì |
| Intensità della luce | 25.000 lux |
| Voltaggio | (vdc): LED / 3.3–3.8 |
| Peso | 30 g |
| Autoclavabile | No (C31LK) |