


## Testina compatibile contrangolo NSKAR-Y-K MAX 5000 RPM, attacco Snap-On



Testina completa compatibile NSK AR-YK, adatta ad angoli NSK con rapporto compreso tra 4:1 e 10:1, max 5000 giri/min, attacco Snap-On.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** C188TM000

**Categorie:** NSK

### Descrizione

Testina compatibile contrangolo NSK AR-YK.

Testina completa compatibile NSK AR-YK, adatta ad angoli NSK con rapporto compreso tra 4:1 e 10:1.

- ideale per profilassi;
- Il bloccaggio della fresa è di tipo SNAP-ON per coppe e spazzole per lucidatura;
- Velocità massima di 5.000 giri/min.

Caratteristiche tecniche Testina compatibile contrangolo NSK AR-YK, cod. C188TM000:

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	/
Diametro della testina	8,1 mm
Altezza della testina	7,4 mm
Diametro della Fresa	Snap-On
Lunghezza della Fresa	Gommini
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	5.000



Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE