


## Testina compatibile contrangolo NSKAR-Y-K MAX 5000 RPM, attacco Snap-On



Testina completa compatibile NSK AR-YK, adatta ad angoli NSK con rapporto compreso tra 4:1 e 10:1, max 5000 giri/min, attacco Snap-On.

**Spedizione prevista in 30 giorni circa**

**COD:** C188TM000

**Categorie:** NSK

### Descrizione

La **testina compatibile contrangolo NSK AR-YK** è una testina completa compatibile con **NSK AR-YK**, adatta ad angoli NSK con rapporto compreso tra **4:1 e 10:1**.

Indicata per **profilassi**, è progettata per l'utilizzo con coppe e spazzole per lucidatura tramite sistema di bloccaggio **snap-on**.

Il bloccaggio della fresa di tipo **snap-on** consente un fissaggio pratico degli strumenti per lucidatura durante l'utilizzo operativo.

La testina supporta una velocità massima di **5.000giri/min**, offrendo una configurazione adatta alle applicazioni di profilassi.

Caratteristiche tecniche **testina compatibile contrangolo NSK AR-YK:**

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	/
Diametro della testina	8,1 mm
Altezza della testina	7,4 mm
Diametro della Fresa	Snap-On
Lunghezza della Fresa	Gommini
Tipo di Lubrificazione	Olio



Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	5.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE