



## Testina Ivory per contrangolo 1:1 compatibile con KaVo L80 / 80LD

Testina Ivory per contrangoli con rapporto di trasmissione 1:1, compatibile con **KaVo INTRA L80 / INTRAlux 80LD** e strumenti equivalenti. Dotata di **morsetto a pulsante** per frese **FG Ø1,6 mm**, garantisce una rotazione fluida fino a **40.000 giri/min**

**Disponibile su richiesta**

**COD:** SL681C

**Categorie:** KaVo - Ivory - Mk-dent

### Descrizione

---

#### Testina compatibile KaVo L80 / 80LD per contrangolo 1:1 – affidabilità e precisione clinica

---

La **testina Ivory compatibile KaVo L80 / 80LD** è progettata per garantire prestazioni affidabili nei contrangoli odontoiatrici con sistema a testina intercambiabile.

Grazie al **rapporto di trasmissione 1:1**, la rotazione della fresa è diretta e controllata, permettendo interventi precisi durante le procedure di conservativa e rifinitura dei restauri.

Dotata di **morsetto a pulsante per frese turbina FG Ø1,6 mm**, consente un cambio rapido della fresa e una rotazione fluida fino a **40.000 giri/min**.

È indicata per **rifinitura dei restauri, sagomatura delle superfici occlusali dopo l'indurimento dei materiali da otturazione e pre-lucidatura**, oltre che per **escavazione della carie con frese al carburo di tungsteno FG**.

La **testina compatibile KaVo L80 Ivory** rappresenta una soluzione affidabile per la sostituzione della testina dei contrangoli **KaVo INTRA L80 / INTRAlux 80LD** e strumenti equivalenti, evitando la sostituzione dell'intero manipolo.

## Caratteristiche principali

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Indicazioni                 | Rifinitura, sagomatura e pre-lucidatura. Utilizzabile anche per escavazione della carie con fresa al carburo di tungsteno FG |
| Trasmissione                | 1:1  |
| Meccanismo di arresto       | Button   |
| Diametro della testina (mm) | 9,4  |
| Altezza della testina (mm)  | 9,5  |
| Diametro della fresa (mm)   | 1,6  |
| Lunghezza della Fresa (mm)  | 10-25  |
| Tipo di Lubrificazione      | Olio   |
| Autoclavabile               | Si, 135°C  |
| Velocità massima (RPM)      | 40.000   |
| Peso imballo appr. (g)      | 120  |
| Certificazione              | CE   |

Ricambio compatibile con **testine KaVo INTRA L80 codice 1.004.4456**