



## Testina completa 16:1, compatibile ENDOMATE NSK CON.3PIN 10DENTI MP- F16R

**Spedizione prevista in 30 giorni circa**

**COD:** NS161M

**Categorie:** NSK

### Descrizione

La **testina completa 16:1 compatibile ENDOMATE NSK** è una testina completa di raccordo riduttore **16:1**, progettata per l'utilizzo con sistemi endodontici compatibili.

Dotata di **sistema di attacco rapido Quick Point**, consente un collegamento pratico e preciso, facilitando l'integrazione con gli strumenti indicati.

La connessione con **3 pin/10 denti** garantisce compatibilità con **MP-F20R** e **NSK Endo Mate DT2**, offrendo una soluzione funzionale per la sostituzione o la manutenzione della testina.

Il rapporto riduttore **16:1** consente una gestione controllata della velocità, con una velocità massima di lavoro pari a **2.500rpm**.

#### Caratteristiche tecniche

- Testina completa con raccordo riduttore **16:1**
- Sistema di attacco rapido **Quick Point**
- Connessione **3 pin/10 denti**
- Compatibile con **MP-F20R**
- Compatibile con **NSK Endo Mate DT2**
- Velocità massima **2.500rpm**

Caratteristiche tecniche Testina completa 16:1 compatibile ENDOMATE NSK.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Indicazioni            | Endodonzia  |
| Trasmissione           | 16:1        |
| Meccanismo di arresto  | Push Button |
| Diametro della testina | 8,1         |



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Altezza della testina  | 8,3           |
| Diametro della Fresa   | CA/RA 2,35 mm |
| Lunghezza della Fresa  | endo          |
| Tipo di Lubrificazione | Olio          |
| Autoclavabile          | Si, 135°C     |
| Velocità massima(RPM)  | 2.500         |
| Peso imballo appr. (g) | 120           |
| Certificazione         | CE            |