

## Testina completa compatibile ENDOMATE NSK/ ENDOSMART MM18EN



Testa completa compatibile NSK, per riduttore NSK MP-F16R / Dentsplay X-SMART PLUS 16:1, max 20.000 giri/min, push button.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** 110TM096

**Categorie:** NSK

### Descrizione

Testina completa compatibile ENDOMATE ENDOSMART.

Testina completa compatibile NSK, per riduttore NSK MP-F16R O Dentsplay X-SMART PLUS Dentsplay 16:1.

- Ideale per endodonzia;
- Bloccaggio della fresa è di tipo a pulsante;
- Velocità massima 20.000 giri/min.

Caratteristiche tecniche Testina completa compatibile ENDOMATE NSK / ENDOSMART MM18EN, cod. 110TM096.

Indicazioni	Endodonzia
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	8.1 mm
Altezza della testina	8.3 mm
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	endo
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C



Velocità massima(RPM)	20.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE